


GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Info
Pigtail ottico rivestito con connettore con ghiera in ceramica

Vantaggi
Semplicità di installazione e di collegamento
Per creare un punto di connessione con cavi FO in box/cassetto ottico
Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli

Applicazione
Per interni
Per il collegamento ad un dispositivo ottico

Caratteristiche del prodotto
Elevata flessibilità
Terminazione del cavo con resistenti ghiere in ceramica
Set composto da 12 pigtail con codice colore (rosso, verde, blu, giallo, bianco, grigio, marrone, violetto, turchese, nero, arancione, rosa)

Riferimenti normativi/approvazioni
LC conforme allo standard IEC 61754-20
SC conforme allo standard IEC 61754-4
ST conforme allo standard IEC 61754-2

Costruzione
Fibra tight buffered
Connettore: LC, SC o ST
Codice colori sul rivestimento primario e secondario
Lunghezza standard: 2 m

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000748

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

GOF SIMPLEX Pigtail

	Descrzione classe ETIM 5.0 : Pigtail
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000748 ETIM 6.0 Class-Description: Pigtail per fibra ottica
Dimensioni:	Fibra con rivestimento principale: 250 µm Fibra (incluso rivestimento secondario): 900 µm
Tipo di fibra:	GOF - fibre di vetro
Designazione standard:	J-VH 1G/E...
Tipo di fibra ottica:	Core: vetro Cladding: vetro
Massima forza di trazione:	Posa fissa: 100 N
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -20 °C a +60 °C Movimento occasionale: da -5 °C a +50 °C

Nota

Su richiesta disponibili anche altre varianti di connettori (ad es. LC, MTRJ, E2000).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

GOF SIMPLEX Pigtail

Codice articolo	Descrizione articolo
Multimode G 50 OM4	
29310402	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Multimodale G 50 OM3	
29310302	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Multimodale G 50 OM2	
29310202	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Multimodale G 62.5 OM1	
29310102	GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102	GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102	GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Monomodale E 9 OS2	
29310902	GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902	GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902	GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16