


ETHERLINE® TORSION Cat. 5

Cavo Ethernet categoria 5, classe D per impieghi ultraflessibili

Cavo Ethernet industriale Cat.5 per applicazioni con sollecitazione di torsione ($\pm 180^\circ$)
2 coppie, rivestimento in PUR con omologazione AWM, design 2x2xAWG22/19, per PROFINET

Info

Cavo Industrial Ethernet a 2 coppie adatto per torsione
Per collegamenti PROFINET
CAT.5-Performance



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



interferenze



Resistente alla torsione

Vantaggi

Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi

Schermato contro le interferenze

Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi

Cavo Industrial Ethernet a 2 coppie adatto per torsione

2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

ETHERLINE® TORSION Cat. 5

Applicazione

Numerose applicazioni con Industrial Ethernet, ad es. PROFINET, ovvero posa fissa, impiego flessibile anche come TORSIONE.
Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP

Caratteristiche del prodotto

Cavo idoneo per l'impiego in torsione. Testato con oltre 1 milione di cicli di curvatura con movimento a +/- 180° per metro
Guaina esterna estremamente resistente all'abrasione
Molteplici possibilità di impiego grazie ai materiali privi di alogeni
Guaina esterna in PUR, molto resistente agli oli minerali e all'usura (P)

Riferimenti normativi/approvazioni

UL AWM (Style 21161)
Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815
Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

Conduttore flessibile in rame stagnato
AWG22 (19 fili)
Isolamento dei conduttori in PE
Cordatura a star quad
Schermatura in calza di rame stagnato
Nastratura in tessuto non tessuto
Guaina esterna in PUR, verde (RAL 6018)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Tensione di picco:	max. 100 V (non per uso potenza)
Raggio minimo di curvatura:	5 x diametro esterno
Tensione di prova:	700 V
Impedenza caratteristica:	nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6
Campo di temperatura:	da -40°C a +80°C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.

Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)

PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

ETHERLINE® TORSION Cat. 5

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di coppie e sezione AWG	Massimo diametro del conduttore in mm	Diametro esterno mm	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
2170888	ETHERLINE® TORSION CAT.5	2 x 2 x AWG22/19	1,5	6.5	31,3	52