# UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Presa M12 / M16 con cavo master collegato

Cavo Pre-Master M12/M16 (guaina esterna PUR) per il collegamento semplice di scatole di distribuzione S/A passive e per applicazioni flessibili (catena portacavi).




Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Ingombri ridotti

catena portacavi

Impermeabile

## Vantaggi

Cavo di collegamento per box M8 da 4 a 10 porte
Invece di molti cavi viene posato un solo cavo principale per unità di comando
Cavo ibrido per trasmissione di segnale e alimentazione

## Caratteristiche del prodotto

Presa angolare M12 su estremità conduttore libera, priva di alogeni
Presa ad angolo M16 ed estremità cavo libera
Adatto all’impiego in catene portacavi
PWIS-free

## Costruzione

Sezione dei conduttori:
M16: alimentazione: 0,75 $mm^2$, segnale: 0,34 $mm^2$;
M12: 0,14 $mm^2$
Isolamento dei conduttori: PP (M12), PVC (M16)
Guaina esterna in PUR, nera

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855<br>Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001855<br>ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore |
| Materiale: | Contatto: CuZnPlaccatura contatto: Ni/AuGhiera: Ottone nichelatoCustodia: TPU, autoestinguente |
| Grado di protezione: | IP 67<br>IP 65/IP 67/IP 68 (M12) |
| Campo di temperatura (esercizio): | Plug/socket -25°C to +90°C<br>Posa fissa da -40°C a +90°C<br>da -40°C a +80°C (M12)<br>Posa mobile da -5°C a 80°C |
| Codifica: | A-standard |
| Corrente nominale (A): | 4 A<br>1,5 A (M12) |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

| Codice articolo | Descrizione articolo | Lunghezza (m) | Tensione nominale (V) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 22260607 | AB-C8-5,0PUR-M16FA | 5 | 125 | 1 |
| 22260608 | AB-C8-10,0PUR-M16FA | 10 | 125 | 1 |
| 10-poli (8x segnale - 2 ponticellati, 2x alimentazione) | | | | |
| 22260609 | AB-C10-5,0PUR-M16FA | 5 | 125 | 1 |
| 22260610 | AB-C10-10,0PUR-M16FA | 10 | 125 | 1 |
| 12-poli (10x segnale - 2 ponticellati, 2x alimentazione) | | | | |
| 22260611 | AB-C12-5,0PUR-M16FA | 5 | 125 | 1 |
| 22260614 | AB-C14-10,0PUR-M16FA | 10 | 125 | 1 |

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.