

EPIC® POWER M12 60V per montaggio a pannello

Connettore da pannello M12 Power per montaggio frontale

Connettore M12 POWER da pannello, montaggio frontale a parete per trasmissione di potenza a 60 V/12 A con collegamento filettato o cavi unipolari in PVC: 0,2m

Info

Connettore per tensioni elevate in DC: 60Vcc / 12 A



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti

Vantaggi

L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Struttura compatta M12 per ottimizzare gli spazi

Bassa caduta di tensione

Collegamento a prova di guasto attraverso la codifica M12 T del connettore

Applicazione

Alimentazione per piccoli dispositivi

Cambia utensili automatici

Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici

Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione

Caratteristiche del prodotto

Connettore ad innesto flangiato M16, montaggio a parete frontale con cavetti preconfezionati

Connettore da incasso M20, montaggio a parete frontale con collegamento filettato

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V per montaggio a pannello

Durata del contatto: > 100 connessioni

Riferimenti normativi/approvazioni

Numero file UL: E249137

Costruzione

Conduttori singoli con isolamento in PVC, l = 0.2 m (4x AWG16)

4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)

Contatti di qualità placcati oro

Per contatti a vite: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore Sensore-Attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a incasso sensore-attuatore
Materiale:	Contatti: CuZn Placcatura contatti: Au (oro)
Grado di protezione:	IP 67
Campo di temperatura (esercizio):	Spina/Presa -40°C a +85°C
Codifica:	T - Power
Corrente nominale (A):	12 A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Controdadi M16 o M20 non inclusi nella fornitura

EPIC® POWER M12 60V per montaggio a pannello

Codice articolo	Descrizione articolo	Design	Numero di poli	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
22262014	AB-C4-M12MST-M20-PO	Filetto M20	4	60	1
Con cavi unipolari in PVC					
22262016	AB-C4-M12MST-M16-0,2	Filetto M16	4	60	1
22262015	AB-C4-M12FST-M20-PO	Filetto M20	4	60	1
Con cavi unipolari in PVC					
22262017	AB-C4-M12FST-M16-0,2	Filetto M16	4	60	1

EPIC® POWER M12 60V per montaggio a pannello