

EPIC® POWER M12 60V

Connettore a cablare M12 POWER

Connettore POWER M12, da assemblare, spian/presa, dritto/ad angolo, per conduttori di sezione 0,75-1,5 mm²

Info

Connettore per tensioni elevate in DC: 60Vcc / 12 A



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Ampio campo di serraggio



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Ingombri ridotti



Robusto

Vantaggi

Struttura compatta M12 per ottimizzare gli spazi

Collegamento a prova di guasto attraverso la codifica M12 T del connettore

Bassa caduta di tensione

L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione

Alimentazione per piccoli dispositivi

Cambia utensili automatici

Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V

Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione

Caratteristiche del prodotto

Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw

Connessione cavi con morsetti a vite per diversi trefoli

Riferimenti normativi/approvazioni

Numero file UL: E249137

Costruzione

4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)

Contatti di qualità placcati oro

Per contatti a vite: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale:

Contatti: CuZn

Placcatura contatti: Au (oro)

Zigrinatura: zinco pressofuso, nichelino

Corpo di presa: PA

Grado di protezione:

IP 67

Campo di temperatura (esercizio):

Spina/Preso -40 °C a +85 °C

Codifica:

T - Power

Corrente nominale (A):

12 A

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWER M12 60V

Codice articolo	Descrizione articolo	Design	Numero di poli	Diametro cavo in mm	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	dritto	4	8 - 10	60	1
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	ad angolo	4	8 - 10	60	1
presa						
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	dritto	4	8 - 10	60	1
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	ad angolo	4	8 - 10	60	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V