


V 1311-A Crimpatrice idraulica

V 1311: Hydraulic Pressing Pliers for cable lugs and butt connectors, 10-400 mm², crimping profile: hexagonal, pressing force: 13 t



Vantaggi

Avanzamento rapido automatico di ganasce di compressione e spine

Richiede una bassa forza manuale, circa 245 N alla forza max.

Impugnatura ergonomica

La testa di compressione può essere ruotata di 180 gradi

Pochi componenti, facili da sostituire

Applicazione

Sistema 1311 per la compressione di collegamenti in rame da 10-400mm²

Incluso

Unità completa, nessuna pompa esterna necessaria

Fornito in scatola di legno trasportabile

Le ganasce di compressione e i supporti ganasce vanno ordinate separatamente

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Su richiesta:

Utensile alimentato a batteria su richiesta

Note:

Profilo di crimpatura: esagonale e punzone

Forza di pressatura: 130 kN (13 t)

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

V 1311-A Crimpatrice idraulica

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm²	Supporti ganasce interne	Supporti ganasce esterne	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61795925	V 1311-A	10 - 400	V 1316	V 1318	4,9	590	1