

## KEB 1025 crimpatrice

KEB 1025 ergonomic crimping pliers/tool for conductor end sleeves up to 25 mm<sup>2</sup>



### Vantaggi

Il meccanismo innovativo richiede meno forza manuale da 450 N a 250 N  
Impugnatura ergonomica  
I manici si sbloccano al termine del ciclo di compressione  
Testata per min. 80.000 compressioni

### Applicazione

Attrezzi miniforce per la compressione di puntalini/capicorda isolati e non da 10 - 25 mm<sup>2</sup>

### Caratteristiche del prodotto

Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

### Riferimenti normativi/approvazioni

Testato secondo DIN EN 60352-2

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Note:

Profilo di crimpatura: Forma particolare sviluppata secondo "W-crimp"

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

## KEB 1025 crimpatrice

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61791065	KEB 1025	10 - 25	trapezio	0,5	220	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16