

DSA 0110 + DSA 0725 Crimpatrice

DSA 0110 e DAS 0725: pinze a crimpare per la pressatura di connettori isolati quali capicorda isolati e connettori piatti/capicorda faston da 0,1 a 1,5 mm² e 0,5-2,5 mm²



affidabilità

Vantaggi

Adatto per destrorsi e mancini

Compressione agevolata

Matrici marcate

La sezione delle matrici viene impressa sui capicorda per il controllo

Pressione di crimpatura garantita da un "sistema di completamento forzato"

Applicazione

La pinza di serraggio per collegamenti isolati

Per capicorda isolati, connettori piatti e altri connettori

Caratteristiche del prodotto

Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni

Testata secondo DIN

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale:

Pressione di crimpatura regolabile

Note:

Profilo di crimpatura: ovale

Nota

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

DSA 0110 + DSA 0725 Crimpatrice

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

DSA 0110 + DSA 0725 Crimpatrice

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61722050	DSA 0110	0,1 - 1,5	0,35	225	1
61722060	DSA 0725	0,5 - 2,5	0,35	192	1

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16