


TEC Tappo sigillante

I coperchi ermetici TEC con rivestimento adesivo interno possono essere utilizzati per l'isolamento e la tenuta di giunzioni di cavi.



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV



Impermeabile

Vantaggi

Tenuta sicura grazie al rivestimento adesivo termoplastico interno

Buona resistenza alle sostanze chimiche e ai solventi

Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Applicazione

Per la tenuta ermetica di estremità di cavi contro la penetrazione di umidità e come protezione dalle impurità

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000218

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappi termorestringente

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000218

ETIM 6.0 Class-Description: Calotta terminale termorestringente

Generale:

Resistente ai raggi UV

Spessore elevato

Colore standard:

Nero

Materiale:

Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo termoplastico interno
priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura:

da -55°C a +100 °C

Temperatura di restringimento: 135°C

TEC Tappo sigillante

Nota

1. dopo restringimento +/- 10%; 2. dopo restringimento +/- 20%

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

TEC Tappo sigillante

Codice articolo	Descrizione articolo	H max. (mm)	H min. (mm)	J max. (mm)	Cavo Ø (mm)	R* dopo il restringimento (mm)	Spessore pannello HW* (mm)	Pezzi / confezione
61830000	TEC 15/4,5	15	4,5	4	5 - 12	30	2	10
61830010	TEC 25/9	25	9	6,5	10 - 22	50	2,3	10
61830020	TEC 36/15	36	15	10,5	17 - 30	80	3	10
61830040	TEC 55/25	55	25	16	28 - 47	130	3,3	10
61830050	TEC 80/40	80	40	17	45 - 70	150	4	10
61830060	TEC 102/60	102	60	26	68 - 90	140	4	10
61830070	TEC 148/57	148	57	27	80 - 133	105	3,3	10