

Calza in rame

Schermatura in calza di rame secondo EMC, anche per il settore automobilistico (certificato ISO-TS).



interferenze



Resistente alla temperatura

Applicazione

Schermatura sicura EMC

Utilizzabile come nastro di massa

Automotive

Incluso

Confezione da 2 pezzi da 50m ciascuno

Caratteristiche costruttive

Diametro variabile grazie alla compressione della treccia

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182

ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale

Generale:

In base alla carica sono possibili deviazioni minime.

Note:

Grado di copertura: con espansione massima 85 %

Materiale:

rame stagnato

Campo di temperatura:

da -30°C a +105°C

Temperatura max.: +120 °C breve termine

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Calza in rame

Codice articolo	Descrizione articolo	mm2	Diametro in mm	Numero di fili x Ø mm	Peso rame kg/km	Matassa m
61721370	CU 14	1,32	1 - 4	24 x 7 x 0,1	13,2	100
61721380	CU 410	4,14	4 - 10	24 x 22 x 0,1	41,4	100
61721390	CU 1020	8,29	10 - 20	48 x 22 x 0,1	81,9	100
61721395	CU 2050	18,1	20 - 50	48 x 12 x 0,2	183	100