

## Fascetta fermacavo Ty-Rap® con linguetta in acciaio e superficie di scrittura

La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio è inoltre disponibile presso LAPP come variante con superficie di etichettatura per l'etichettatura e la marcatura di fasci di cavi.

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Privo di alogeni

### Vantaggi

Fascette per cavi con superficie di marcatura

Permettono la riunione in fasci e la marcatura in un solo passaggio

Semplice assemblaggio poiché tutti i bordi sono arrotondati

Il dispositivo di blocco a gancio brevettato in acciaio inox garantisce una tenuta sicura anche in condizioni difficili

### Applicazione

Per la raccolta in fasci e la marcatura di cavi, fasci di cavi, linee di alimentazione idrauliche e pneumatiche

### Riferimenti normativi/approvazioni

Numero file: E49405, vedi tabella

Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

### Caratteristiche costruttive

TY 51 M: Superficie integrata disposta perpendicolarmente rispetto alla fascetta

TY 53 M / TY 532 M: Superficie disposta perpendicolarmente rispetto alla fascetta al di sopra della chiusura

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard:

Colori naturali

Materiale:

Poliammide 6.6

priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura:

da -40°C a +85°C

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Fascetta fermacavo Ty-Rap® con linguetta in acciaio e superficie di scrittura****Nota**

TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.

Confezioni con piccole quantità su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Fascetta fermacavo Ty-Rap® con linguetta in acciaio e superficie di scrittura

Codice articolo	Descrizione articolo	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza (mm)	Ø mm	Superficie di etichettatura (mm)	Trazione max. in N	Pezzi / confezione
Superficie perpendicolare							
61716020	TY 51 M	si	92.0 x 2.4	10 - 16	25 x 8	80	500
Superficie parallela							
61715840	TY 46 MD	si	184.0 x 4.8	9.5 - 45	30 x 24	220 Doppio	500
61715880	TY 46 MT	si	184.0 x 4.8	9.5 - 45	46 x 24	220 Triplo	500
61715920	TY 46 MF	si	184.0 x 4.8	9.5 - 45	63 x 24	220 Quadruplo	250
61715780	TY 546 M	si	184.0 x 4.8	9.5 - 45	13 x 24	220	100
61715950	TY 548 M	si	360.0 x 4.8	19 - 102	13 x 54	220	100
Superficie perpendicolare superiore							
61716080	TY 53 M	si	102.0 x 2.4	2 - 16	21 x 9	80	500
61716560	TY 532 M	si	212.0 x 2.4	2 - 51	21 x 9	80	1000

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16