

Guaina fascia cavi apribile

Cable-Eater è un tubo di raggruppamento per cavi e conduttori. L'applicazione principale consiste nella raccolta in fasci e nella protezione di cavi nel cablaggio, nell'industria elettrica e nella costruzione di quadri elettrici.

Info

Ora disponibile anche in pezzatura ridotta (2m)



Privo di alogeni



Tempo di montaggio

Vantaggi

Riutilizzabile

Materiale estremamente flessibile

Assemblaggio rapido e semplice tramite l'utilizzo degli utensili di inserimento dei cavi

Applicazione

Fasciatura e protezione per installazioni elettriche fisse e mobili

Macchine

Industria robotica

Quadri elettrici

Macchine per ufficio e sistemi di elaborazione dati

Caratteristiche del prodotto

Ottima resistenza ai raggi UV

Buona resistenza a: Alcol, grassi, oli minerali, olio combustibile e benzina

Incluso

Attrezzo di inserimento

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Descrizione classe ETIM 5.0: flessibile per fascio di cavi

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Guaina fascia cavi apribile

Note:

ETIM 6.0 Class-Description: Guaina per fasci di cavi

Privo di alogeni

Autoestinguente secondo UL 94 HB

Colore standard:

Bianco, nero, grigio chiaro

Materiale:

Polipropilene (PP)

Campo di temperatura:

da -30°C a +85°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Guaina fascia cavi apribile

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Area fascio (mm)	Ø interno (mm)	Spessore del pannello (mm)	Strumento	Matassa m
61830302	SHR-08-PPW	bianco	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	bianco	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	bianco	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	bianco	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	bianco	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	nero	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	nero	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	nero	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	nero	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	nero	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830390	SHR-08-PPG	grigio chiaro	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830391	SHR-15-PPG	grigio chiaro	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830392	SHR-20-PPG	grigio chiaro	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830393	SHR-25-PPG	grigio chiaro	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830394	SHR-32-PPG	grigio chiaro	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
Confezione piccola							
61830401	SHR-15-PPW 2m	bianco	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830402	SHR-20-PPW 2m	bianco	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830403	SHR-25-PPW 2m	bianco	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830396	SHR-15-PPB 2m	nero	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830397	SHR-20-PPB 2m	nero	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830398	SHR-25-PPB 2m	nero	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830406	SHR-15-PPG 2m	grigio chiaro	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830407	SHR-20-PPG 2m	grigio chiaro	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830408	SHR-25-PPG 2m	grigio chiaro	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2