

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Cavo CAN Bus con guaina esterna doppia per posa esterna/interrata

Per comunicazione basata su CAN a norma ISO 11898, interramento diretto, applicazioni esterne. Robusto, resistente a UV e ad agenti atmosferici, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Info

Adatto per posa interrata diretta



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Energia Solare



Per esterno



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Robusto



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Idoneo alla comunicazione CAN secondo ISO 11898

Doppia guaina, molto robusto e quindi adatto a posa anche senza tubo corrugato di protezione

Robusto, resistente ai raggi UV e all'acqua

Diametro della guaina interna idoneo ai comuni connettori

Applicazione

Utilizzabile per sistemi di basati su protocollo CAN come CANopen

Adatto per posa interrata diretta

Adatto per l'impiego all'esterno

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Per posa fissa e movimento occasionale

Costruzione

Fili di rame 7x0,32

Isolamento dei conduttori in PE

Schermatura totale in calza di rame stagnato

Guaina interna: PVC, violetto RAL (4001), diametro esterno: 7,1 mm

Guaina esterna: PE, nera RAL (9005), diametro esterno: 9,0 mm

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità:	(1 kHz): max. 40 nF/km
Tensione di picco:	300 V non per uso potenza
Resistenza del conduttore:	(anello): max. 74 ohm/km
Raggio minimo di curvatura:	Posa mobile: 8 x diametro esterno Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione di prova:	Conduttore/conduttore: 1500 V rms
Impedenza caratteristica:	120 ohm
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -40 °C a +80 °C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.

Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero conduttori e sezione mm ²	Diametro esterno [mm]	Peso rame [kg/km]	Peso [kg/km]
2170500	UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5	4 x 1 x 0,5	9	41,8	91