


Elemento di fissaggio adesivo

Zoccolo a vite/adesivo per il fissaggio di fascette fermacavo



Autoestinguente



Privo di alogeni

Vantaggi

Opzione per il montaggio incrociato/montaggio doppio su punti di incrocio del cablaggio
Facile da cablare

Applicazione

La fascetta fermacavo viene inserita nella fessura per il fissaggio a parete dei cavi
Cablaggi di quadri elettrici, automezzi, macchine da ufficio ecc.

Riferimenti normativi/approvazioni

Self-extinguishing in accordance with
UL 94 V-2 (without adhesive tape)

Note

Per l'applicazione sono necessarie pareti lisce e prive di grasso
Tempo minimi di applicazione dell'adesivo: 10 sec., consigliato: 24h

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

Descrizione classe ETIM 5.0 : Mounting base and -element for cable ties

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000449

ETIM 6.0 Class-Description: Zoccolo e elemento di fissaggio per fascetta fermacavo

Colore standard:

Nero

Colori naturali

Materiale:

Poliammide 6.6

priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura:

da -15 °C a +50 °C

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Elemento di fissaggio adesivo

Temperatura di lavoro minima: +10°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Elemento di fissaggio adesivo

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Diametro (mm)	Larghezza della fascetta (mm)	Lunghezza x larghezza (mm)	Pezzi / confezione
61718612	Supporto adesivo 19 x 19 NA	naturale	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718611	Adhesive socket 19 x 19 BK	nero	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718614	Zoccolo da incollaggio 28 x 28 NA	naturale	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100
61718613	Zoccolo da incollaggio 28 x 28 BK	nero	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100