

## Tronchese KNIPEX

Tronchese KNIPEX X-Cut® con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

### Info

Forma sottile della testa per l'impiego in ambienti di lavoro stretti



### Vantaggi

Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti  
Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

### Applicazione

Per filo flessibile e rigido

### Caratteristiche del prodotto

Lame temperate con rettifica di precisione

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 Descrizione classe ETIM 5.0: forbici trancia cavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000142 ETIM 6.0 Class-Description: Tagliacavi
Certificazioni:	Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V AC / 1500 V DC collaudato VDE
Materiale:	Acciaio al vanadio, fucinato, temperato in olio a più stadi

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Tronchese KNIPEX**

Codice articolo	Descrizione articolo	Filo morbido mm	Filo mediamente duro mm	Filo duro mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
Tronchese KNIPEX						
62120520	Tronchese SESI 16	4	3	2	0,216	160

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16