

CHAMPION Svolgibobine

Avvolgicavo universale

Info

Per lo srotolamento corretto e delicato anche di cavi sensibili



Vantaggi

Struttura robusta con portata di 200kg

Stabilità più sicura grazie ai piedini in gomma antirumore

Rulli di appoggio facilmente regolabili con 3 diverse posizioni

Non necessita manutenzione

Applicazione

Svolgibobine per l'uso quotidiano nell'officina o in cantiere

Anche come soluzione di stoccaggio nell'elettrofficina

Anche con ruote orientabili per l'utilizzo mobile

Caratteristiche del prodotto

Per diametri del tamburo da 150 a 900mm

Disponibile in due larghezze per bobine da 520 a 670mm di larghezza

Telai ibridi leggeri in poliammide rinforzata con fibre di vetro e alluminio

Con 4 piedini in gomma antiscivolo

Con 4 rotelle orientabili opzionali per il trasporto della bobina

Dati tecnici

Classificazione:

Descrizione classe ETIM 7.0: Svolgi bobina

Descrizione classe ETIM 7.0: Svolgi bobina

Dimensioni:

52: 577x565x120mm

67: 727x565x120mm

Dati generali:

Peso:

52: 7,2 kg

67: 9,0 kg

Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro e alluminio

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzati esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

CHAMPION Svolgibobine

Codice articolo	Descrizione articolo
85008070	CHAMPION 52
85008071	CHAMPION 67
85008072	Set ruote girevoli CHAMPION (4 pz)
85008073	CHAMPION Piedini in gomma (4 pz)

Ultimo aggiornamento (25.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16