

T 2288 Crimpatrice

T 228: pinze a crimpare per capicorda e giuntafilo intermedi, 10-25 mm², profilo di crimpatura: esagonale, collaudate a norma SEN 245010



Vantaggi

Il dispositivo di sicurezza garantisce la compressione completa
Maneggevole per gli elettricisti
Formato ridotto

Applicazione

Per crimpatura di capicorda in rame da 10 - 25 mm²
Per la compressione di capicorda (KRT) e connettori di testa

Riferimenti normativi/approvazioni

Testato in conformità alla norma SS-EN61238-1

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Note:

Profilo di crimpatura: esagonale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

T 2288 Crimpatrice

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Profilo di crimpatura	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61790961	T 2288	10 - 25	esagono	0,6	300	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16