

## PEW 8.185 crimpatrice

Strumento/pinze a crimpare PEW 8.185 per la pressatura di puntalini isolati con crimpatura quadrata, prodotti in Germania, veloci ed affidabili



### Vantaggi

Maniglie ergonomiche e minimo sforzo

La ganaschia di crimpatura uniforme garantisce esatti profili di crimpatura

DIN compatibile qualità aggraffatura derivante dal blocco integrale (meccanismo di auto-sblocco)

Regolazione automatica alla sezione del cavo in uso

### Applicazione

Per la compressione di capicorda isolati e non

Può essere usata con puntalini lunghi fino a 20 mm (per puntalini di oltre 12 mm sono necessarie 2 crimpature)

### Caratteristiche del prodotto

Costruito in acciaio cromato.

### Note

Per puntalini fino a 12 mm è necessaria una sola pressione, per versioni più lunghe (fino a 20 mm) sono necessarie almeno 2 manovre

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**PEW 8.185 crimpatrice**

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61813736	PEW 8.185	0.08 - 16	quadrato	0,38	180	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16