


Puntalini TWIN

Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni

Info

Ora con certificazione UL



Privo di alogeni

Vantaggi

La particolare forma del collare in plastica consente l'inserimento di due trefoli

Grazie alla crimpatura di due conduttori in un puntalino TWIN, il collegamento elettrico e meccanico sono a norma

Riferimenti normativi/approvazioni

File numero E507990, consultare Tabella

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino

Info:

Privo di alogeni

Materiale:

Rame/ polipropilene

Superficie: stagnata

Campo di temperatura:

Carico permanente da -5°C fino a +105°C, carico temporaneo +120°C

Nota

Ulteriori dimensioni e colori su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (30.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Puntaini TWIN

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Certificazione UL	Colori	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm	Inserito a crimpare adatto	Pezzi / confezione
61801999	AHI-TWIN	2 x 0.5	sì	bianco	15	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25	PEW 12.090-6	500
61802000	AHI-TWIN	2 x 0.75	sì	grigio	15	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	PEW 12.090-6	500
61802010	AHI-TWIN	2 x 1	sì	rosso	15	8	2,05	0,15	3	5,1	0,3	PEW 12.090-6	500
61802020	AHI-TWIN	2 x 1.5	sì	nero	16	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,3	PEW 12.090-6	500
61802030	AHI-TWIN	2 x 2.5	sì	blu	18,5	10	2,9	0,2	4	7,5	0,3	PEW 12.090-6	500
61802032	AHI-TWIN	2 x 4	sì	grigio	23	12	3,8	0,2	4,9	8,6	0,3	PEW 12.090-6	100
61802033	AHI-TWIN	2 x 6	sì	giallo	25	14	4,6	0,2	5,8	9,6	0,4	PEW 12.097	100
61802034	AHI-TWIN	2 x 10	sì	rosso	26	14	6,5	0,2	7	12,6	0,4	PEW 12.097	100
61802035	AHI-TWIN	2 x 16	sì	blu	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	0,4	PEW 12.097	50