

TY-RAP® Railway

La fascetta TY - RAP® Railway è una fascetta in PA 6.6. È priva di alogeni e quindi particolarmente adatta per l'uso in edifici pubblici, aeroporti, ospedali, ecc. Grazie alla certificazione DIN EN 45545-2 HL2, può essere utilizzata nel settore ferroviario.

Info

Fascetta fermacavo per applicazioni ferroviarie

Hazard Level: HL 2



guida



Autoestinguente



Privo di alogeni

Vantaggi

La particolare geometria della fascetta garantisce la massima resistenza e sicurezza anche in applicazioni gravose.

La sporgenza in acciaio garantisce una tenuta sicura e duratura

La chiusura è resistente agli urti e alle vibrazioni

Autoestinguente secondo UL 94 V0

Applicazione

Metropolitane e treni

In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.

Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore

Impianti pubblici

Caratteristiche del prodotto

Il dente in acciaio è fissata in modo saldo nella testa della fascetta ed è composta da acciaio resistente alla corrosione e antimagnetico (tipo 316)

Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2

NFF 16-101: I3F1

TY-RAP® Railway

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard:

Colori naturali

Materiale:

Poliammide 6.6

priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura:

da -40°C a +85°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

TY-RAP® Railway

Codice articolo	Descrizione articolo	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza (mm)	Ø mm	Trazione max. in N	Pezzi / confezione
61723330	TY 23 MFR RW	no	92.0 x 2.4	2.0 - 16.0	80.0	1000
61723331	TY 232 MFR RW	no	203.0 x 2.4	2.0 - 50.0	80.0	1000
61723332	TY 24 MFR RW	no	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180.0	1000
61723333	TY 25 MFR RW	no	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220.0	1000
61723334	TY 28 MFR RW	no	360.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220.0	500
61723335	TY 27 MFR RW	no	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540.0	100