

Elemento di fissaggio

Zoccolo per il fissaggio di fascette fermacavo



Vantaggi

La presa a innesto presenta un'apertura per fascette fermacavo con una larghezza fino a 4,5 mm e risulta flessibile per diverse applicazioni grazie alla linguetta piatta

Applicazione

Zoccolo di fissaggio (per fascette fermacavo) con clip inseribile

Il dispositivo si applica a pressione sulla superficie. La fascetta é posizionata all'interno del foro passante.

Il metodo di montaggio rapido e sicuro rende questi prese di corrente-in ideale per applicazioni in produzione quadro elettrico, elettrodomestici, veicoli a motore e attrezzature per ufficio

Note

Temperatura minima di lavoro raccomandata per lo strato adesivo: +10°C

Caratteristiche costruttive

Per fascette per cavi: 2,8/4,8 mm

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

Descrizione classe ETIM 5.0 : Mounting base and -element for cable ties

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000449

ETIM 6.0 Class-Description: Zoccolo e elemento di fissaggio per fascetta fermacavo

Materiale:

Poliammide 6.6

Campo di temperatura:

da -40°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Elemento di fissaggio

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Per spessore fino a (mm)	Diametro (mm)	Larghezza della fascetta (mm)	Peso (g/100 pezzi)	Pezzi / confezione
61724001	Zoccolo da innesto 10 x 66 NA	naturale	3,2	6,4 (M6)	4,5	25,2	100

Ultimo aggiornamento (21.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16