

Tagliacavi KNIPEX

Tagliacavi KNIPEX per conduttori con un diametro esterno fino a 20 mm, con design ergonomico, prodotto in Germania

Info

Minimo sforzo grazie a rapporti di trasmissione vantaggiosi e geometria ottimizzata dei taglienti



Vantaggi

La struttura speciale a due lame divide il processo in taglio preliminare e taglio di ripasso
Operazione di taglio semplice e precisa anche con una mano
Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

Taglia cavi in rame ed alluminio

Caratteristiche del prodotto

Lame temperate con rettifica di precisione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 Descrizione classe ETIM 5.0: forbici trancia cavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000142 ETIM 6.0 Class-Description: Tagliacavi
Certificazioni:	Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V AC / 1500 V DC collaudato VDE
Materiale:	Acciaio speciale da utensili di qualità eccezionale, fucinato, cromato

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Tagliacavi KNIPEX

Codice articolo	Descrizione articolo	Diametro cavo mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
62120523	Forbici per cavo KASI 20	20	0,34	200

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16