

Tronchese KNIPEX

Tronchese KNIPEX con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

Info

Elevata potenza di taglio con minimo sforzo



Vantaggi

Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

Per tutti i tipi di filo incluso filo armonico

Caratteristiche del prodotto

Lame temperate con rettifica di precisione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 Descrizione classe ETIM 5.0: forbici trancia cavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000142 ETIM 6.0 Class-Description: Tagliacavi
Certificazioni:	Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V AC / 1500 V DC collaudato VDE
Materiale:	Acciaio al vanadio, fucinato, temperato in olio a più stadi

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Tronchese KNIPEX

Codice articolo	Descrizione articolo	Filo mediamente duro mm	Filo duro mm	Filo armonico mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
Tronchese KNIPEX						
62120522	Tronchese KSSI 18	3,8	2,7	2,2	0,28	180

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16